

**STARCKE®****Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8, Ø 125 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 567745 60     |
| GTIN         | 4002748776595 |
| Artikelklass | 56Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Slippapper** Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

**Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering** och snabba skivbyten.  
Med 8 hål för Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 med dammsug.

**Användningsdata:**

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s**.

**Teknisk beskrivning**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Kornstorlek                 | 60      |
| skiv-Ø                      | 125 mm  |
| Slipmedlets beteckning      | A       |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Produktnamnsattribut      | Ø 125 mm           |
| Antal uppsugningshål      | 8                  |
| Maskin                    | Excenterslip       |
| maximal periferihastighet | 40 m/s             |
| Produktslag               | Slippappersrondell |

### Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | mindre lämplig |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | mindre lämplig |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |

### Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|