

STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A), Ø 150 mm, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567725 320 |
| GTIN | 4002748779350 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning**Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–400, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------|
| Kornstorlek | 320 |
| skiv-Ø | 150 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| tillverkarens beteckning | 544 C3K |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 150 mm |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 150 mm | 567857 150 |
| Polerrondell,M14 Utvändig Ø 150 mm | 567762 150 |
| Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 150 mm | 567760 150 |