



Slipduk (A) brun, mycket flexibel KK 114 F, 230×280 mm, Kornstorlek: 240



Beställningsdata

Ordernummer	556900 240
GTIN	4018875000465
Artikelklass	56V

Beskrivning

Utförande:

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.** Arkstorlek 230×280 mm.

Typ **VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning.** Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Kornstorlek	240
tillverkarens beteckning	KK 114 F
Serie	KK114F
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Slippapper bredd	280 mm
Slippapper längd	230 mm

Produktnamnsattribut	230×280 mm
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stålbryne	556950
Gummislipklots	557600