

**Kraftmätare, mätområde: 0-25kN****Beställningsdata**

Ordernummer	479100 0-25
GTIN	2050001056306
Artikelklass	47F

Beskrivning**Utförande:**

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

3 st fästgängor M5 i husets botten.

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

kraftupptagarens höjd	30 mm
Ø kraftupptagare	75 mm
skalgraderingsvärde	1 kN
kolvyta	10 cm ²
mätområde	0 - 25 kN
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Kolvdimension	45 mm
IP-skyddsklass	IP 43
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare