



Spännkraftmät dosa för trebacks chuckar, mätområde: 0-30kN



Beställningsdata

Ordernummer	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

Mycket lämpliga för **användning i trebackchuckar**.

leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

Ø kraftupptagare	70 mm
skalgraderingsvärde	0,5 kN
kraftupptagarens höjd	40 mm

mätområde	0 - 30 kN
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare