

**Kraftmätare, mätområde: 0-1 kN****Beställningsdata**

Ordernummer	479100 0-1
GTIN	2050001056238
Artikelklass	47F

**Beskrivning****Utförande:**

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

3 st fästgängor M5 i husets botten.

**Fördel:**

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

**Funktion:**

IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**Användningsdata:**

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

**leveransinnehåll:**

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

**Teknisk beskrivning**

kraftupptagarens höjd	30 mm
Ø kraftupptagare	75 mm
skalgraderingsvärde	0,05 kN
mätområde	0 - 1 kN
kolvyta	10 cm <sup>2</sup>
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Kolvdimension	45 mm
IP-skyddsklass	IP 43
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare