

**STARCKE®****Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8, Ø 125 mm, Kornstorlek: 400****Beställningsdata**

Ordernummer	567745 400
GTIN	4002748776656
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

**Slippapper** Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

**Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering** och snabba skivbyten.  
Med 8 hål för Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 med dammsug.

**Användningsdata:**

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s**.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	400
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Antal uppsugningshål	8
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

### Tillbehör

Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 123 mm	567990 123
---	------------