

STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A), Ø 150 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	567725 60
GTIN	4002748776540
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–400, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
skiv-Ø	150 mm

tillverkarens beteckning	540 FK
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 150 mm	567857 150
Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 150 mm	567760 150
Polerrondell,M14 Utvändig Ø 150 mm	567762 150