

**Slippappersrondell 237AA (A), Ø 125 mm, Kornstorlek: 400****Beställningsdata**

Ordernummer	567726 400
GTIN	2050001694249
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För en **fin och jämn slipbild** på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150.

Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

3M-kornbeteckning	A45
-------------------	-----

Kornstorlek	400
skiv-Ø	125 mm
tillverkarens beteckning	237AA Trizact™
Serie	237AA
Slipmedel	Aluminiumoxidmineralpartiklar (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 125 mm	567857 125
Polerrondell,M14 Utvändig Ø 125 mm	567762 125
Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 125 mm	567760 125

