



Spännkraftmät dosa för trebacks chuckar, mätområde: 0-75kN



Beställningsdata

Ordernummer	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

Mycket lämpliga för **användning i trebackchuckar**.

leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

skalgraderingsvärde	2 kN
Ø kraftupptagare	90 mm
mätområde	0 - 75 kN

kraftupptagarens höjd	57 mm
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare