



## Fjädervåg Micro Line, maximal kapacitet: 100g



### Beställningsdata

Ordernummer	479410 100
GTIN	2050001051660
Artikelklass	47F

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet  $\pm 0,3\%$  av lasten. Tareringsområde upp till 20% av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20% tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

#### leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

#### Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

### Teknisk beskrivning

maximal kapacitet	100 g
skallängd	80 mm
gradering	1 g
lastfäste	klämma
Kalibrering	K1

Produktslag

Fjädersåg

**Tjänster**

KalibreringFjädersåg Typ F

027730 F

**Tillbehör**

Krokar och klämmor för Micro / Medio

479428