



Dynamometer Macro Line newton, maximal kapacitet: 200N



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 479422 200 |
| GTIN | 7612348801961 |
| Artikelklass | 47F |

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3\%$ av lasten. Tareringsområde upp till 20% av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20% tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Med minnesvisare och låshandtag.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|--------|
| maximal kapacitet | 200 N |
| lastfäste | krok |
| skallängd | 140 mm |
| gradering | 2 N |

| | |
|-------------|-----------|
| Kalibrering | K1 |
| Produktslag | Fjädersåg |

Tjänster

| | |
|----------------------------|----------|
| KalibreringFjädersåg Typ F | 027730 F |
|----------------------------|----------|

Tillbehör

| | |
|----------------------|--------------|
| Släpvisare Typ MACRO | 479429 MACRO |
| Trycksats Typ MACRO | 479421 MACRO |