



Fjädervåg Medio Line, maximal kapacitet: 300g



Beställningsdata

Ordernummer	479415 300
GTIN	2050001051677
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3$ % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

skallängd	100 mm
gradering	2 g
maximal kapacitet	300 g
lastfäste	klämma
Kalibrering	K1

Produktslag

Fjädersåg

Tjänster

KalibreringFjädersåg Typ F

027730 F

Tillbehör

Krokar och klämmor för Micro / Medio

479428

Släpvisare Typ MEDIO

479429 MEDIO

Trycksats Typ MEDIO

479421 MEDIO