



## Kraftmätare platt utförande, mätområde: 0-5kN



### Beställningsdata

Ordernummer	479110 0-5
GTIN	2050001056405
Artikelklass	47F

### Beskrivning

#### Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

#### Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

#### Funktion:

IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

Mycket lämpliga för **mätning i skruvstycken**.

#### leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

### Teknisk beskrivning

Ø kraftupptagare	90 mm
kolvyta	10 cm <sup>2</sup>
kraftupptagarens höjd	38 mm
skalgraderingsvärde	0,1 kN
mätområde	0 - 5 kN
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Kolvdimension	50 mm
IP-skyddsklass	IP 43
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare