

Gängtolk MultiCheck, Gänga: M5



Beställningsdata

Ordernummer	486510 M5
GTIN	2050001060785
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Motsvarande nr 486000 resp. 486100.

Robust, greppsäker stålstomme med skalförsedd glidhylsa av aluminium för mätning och direkt avläsning av **gängdjupet upp till 4xD**.

Fördel:

Kontroll av gängtolkens noggrannhet samt gängdjupet i en arbetsoperation. Upp till 50 % insparad tid per provningscykel. Enkelt byte av utnötta håltolkar (monteringsats på begäran).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

MultiCheck för grov- och fingängor med nonie (upp till avläsning 0,1 mm) eller med digitaldisplay (upp till avläsning 0,01 mm) inklusive datautgång **på begäran** (se nr 486511–486516).

Teknisk beskrivning

Gänga	M5
Gängstigning	0,8 mm

avläsning	0,5 mm
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

Maximal Ø 60 mm	028650 60
-----------------	-----------