

**STARCKE®****Slippapper (SiC) vattenfast Matador, 230×280 mm, Kornstorlek: 2500****Beställningsdata**

Ordernummer	557500 2500
GTIN	4002748325953
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd **kiselkarbid (SiC)**. God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.

**Arkstorlek 230×280 mm.**

**Användningsdata:**

Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	polering
Kornstorlek	2500
tillverkarens beteckning	911 A
Serie	Matador
Slipmedel	Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Slippapper bredd	280 mm
Slippapper längd	230 mm
Produktnamnsattribut	230×280 mm

Produktslag

Slippapper

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

**Tillbehör**

Gummislipklots	557600
Stålbryne	556950