




Fjädersvåg Medio Line, maximal kapacitet: 600g



Beställningsdata

Ordernummer	479415 600
GTIN	2050001051684
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3$ % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

maximal kapacitet	600 g
lastfäste	klämma
gradering	5 g
skallängd	100 mm
Kalibrering	K1

Produktslag	Fjädersåg
-------------	-----------

Tjänster

KalibreringFjädersåg Typ F	027730 F
----------------------------	----------

Tillbehör

Trycksats Typ MEDIO	479421 MEDIO
---------------------	--------------

Släpvisare Typ MEDIO	479429 MEDIO
----------------------	--------------

Krokar och klämmor för Micro / Medio	479428
--------------------------------------	--------