

Gäng-tolk NPT, Gänga: 1/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486400 1/8
GTIN	2050001691309
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kona 1 : 16. För gängor med tätningsmedel.

Norm:

ANSI / ASME B 1.20.1

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	10,29 mm
Varvper tum	27
Gänga	1/8 NPT
Norm	ANSI B 1.20.1
Gängtyp	NPT
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L14
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk för invändig konisk gänga NPT Maximal Ø 100 mm	028820 100
	028830 90

DAkS-kalibreringGängtolk för konisk gänga NPT Maximal
Ø 90 mm
