

## Gängtolk MultiCheck, Gänga: M6



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 486510 M6     |
| GTIN         | 2050001060792 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Motsvarande nr 486000 resp. 486100.

Robust, greppsäker stålstomme med skalförsedd glidhylsa av aluminium för mätning och direkt avläsning av **gängdjupet upp till 4xD**.

#### Fördel:

Kontroll av gängtolkens noggrannhet samt gängdjupet i en arbetsoperation. Upp till 50 % insparad tid per provningscykel. Enkelt byte av utnötta håltolkar (monteringsats på begäran).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

MultiCheck för grov- och fingängor med nonie (upp till avläsning 0,1 mm) eller med digitaldisplay (upp till avläsning 0,01 mm) inklusive datautgång **på begäran** (se nr 486511–486516).

### Teknisk beskrivning

|              |      |
|--------------|------|
| Gänga        | M6   |
| Gängstigning | 1 mm |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| avläsning   | 0,5 mm            |
| Norm        | DIN 13            |
| Gängtyp     | M                 |
| Tolktyp     | Kassationstolk    |
| Tolktyp     | Gåtolk            |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Produktslag | Gängtolk          |

### Tjänster

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Maximal Ø 60 mm | 028650 60 |
|-----------------|-----------|