


**Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 125×98×13 mm, Kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	557530 100
GTIN	4046719251773
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipsvamp med **extra mjukt** mellanskikt. Anpassar sig utmärkt till alla profiler. **Belagd på 2 sidor.**

Kiselkarbid (SiC)

Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

Användningsdata:

För **finslipning av ojämna och profilerade ytor** utan förändring av geometrin. Slipning av metall, trä och plaster före infärgning, lackmellanslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	100
finhetsgrad	fin
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Bredd	98 mm
höjd	13 mm

Längd	125 mm
Produktnamnsattribut	125×98×13 mm
antal belagda ytor	2
antal svampar, pads	24
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		