

**STARCKE®****Slippappersats 50 st utan hål, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	557571 80
GTIN	4002748356223
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). **Baksida med kardborrfäste** för snabba byten och högre rivhållfasthet.

**Fördel:**

Trä- och lackslipning

- **Mycket god kornvidhäftning – lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.**
- **Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.**
- **Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.**

**Användningsdata:**

Handslipklots nr 557550 strl 140 med kardborrfäste.

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
finhetsgrad	grov
Bredd	67 mm
Längd	140 mm
Produktslag	Slippapper med kardborrband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Kombi-/handslipklosshård/mjuk Längd 140 mm	557555 140
Ergonomisk slipklots Längd 140 mm	557550 140