

**Stående lupp Vario-Fokus, Förstoring (gångar): 10****Beställningsdata**

Ordernummer	490410 10
GTIN	4015478115480
Artikelklass	49A

**Beskrivning****Utförande:**

Aplanatiska linssystem, reptåliga silikatglaslinser. Kontrastrik avbildning. Hus av slagtålig, transparent plast. Kan kombineras med mätskalor nr 490440.

Vario-Fokus, dioptrikompensation upp till  $\pm 4$  dpt är möjlig – särskilt för personer med glasögon.

**Teknisk beskrivning**

lins-Ø	22,8 mm
Förstoring (gångar)	10
Produktslag	Stående lupp

**Tillbehör**

Stående lupp Vario plus mätskalor, sats: i förvaringslåda Förstoring (gångar) / antal mätskalor 8/1	490450 8/1
--	------------

Duo-mätskala Typ 5	490440 5
Duo-mätskala Typ 4	490440 4
Duo-mätskala Typ 3	490440 3
Duo-mätskala Typ 1	490440 1
Förvaringsbox för mätskalor och stående luppar	490455
Duo-mätskala Typ 2	490440 2