

STARCKE®**Slippappersats 50 st utan hål, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	557571 120
GTIN	4002748356230
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). **Baksida med kardborrfäste** för snabba byten och högre rivhållfasthet.

Fördel:

Trä- och lackslipning

- **Mycket god kornvidhäftning – lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.**
- **Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.**
- **Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.**

Användningsdata:

Handslipklots nr 557550 strl 140 med kardborrfäste.

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
finhetsgrad	medel
Bredd	67 mm
Längd	140 mm
Produktslag	Slippapper med kardborrband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Ergonomisk slipklots Längd 140 mm	557550 140
Kombi-/handslipklosshård/mjuk Längd 140 mm	557555 140