

Gänga Stoppring UNF-2A, Gänga: 10-32tum



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 486322 10-32 |
| GTIN | 4045197228475 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNF = Unified national fine thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------------|
| Gänga | 10-32 UNF |
| Varvper tum | 32 |
| Kalibrering | L12 |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| Toleransområde | A |
| Gängtyp | UNF |
| Norm | ANSI B 1.1 |

| | |
|-------------|---------------|
| Kvalitet | 2 |
| Produktslag | Stoppgängring |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm | 028600 20 |
| DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm | 028640 100 |