




Fjädervåg Medio Line, maximal kapacitet: 2500g



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 479415 2500 |
| GTIN | 2050001051707 |
| Artikelklass | 47F |

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3$ % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|--------|
| skallängd | 100 mm |
| gradering | 20 g |
| lastfäste | krok |
| maximal kapacitet | 2500 g |
| Kalibrering | K1 |

| | |
|-------------|-----------|
| Produktslag | Fjädersåg |
|-------------|-----------|

Tjänster

| | |
|----------------------------|----------|
| KalibreringFjädersåg Typ F | 027730 F |
|----------------------------|----------|

Tillbehör

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Krokar och klämmor för Micro / Medio | 479428 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Trycksats Typ MEDIO | 479421 MEDIO |
|---------------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Släpvisare Typ MEDIO | 479429 MEDIO |
|----------------------|--------------|