



Fjädervåg Macro Line, maximal kapacitet: 50kg



Beställningsdata

Ordernummer	479420 50
GTIN	7612348800506
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3\%$ av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Med minnesvisare och låshandtag.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

gradering	500 g
skallängd	90 mm
lastfäste	krok
maximal kapacitet	50 kg

Kalibrering	K1
Produktslag	Fjädersåg

Tjänster

KalibreringFjädersåg Typ F	027730 F
----------------------------	----------

Tillbehör

Släpvisare Typ MACRO	479429 MACRO
Trycksats Typ MACRO	479421 MACRO