



Dynamometer Medio Line newton, maximal kapacitet: 6N



Beställningsdata

Ordernummer	479417 6
GTIN	7612348400065
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3 \%$ av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

lastfäste	krok
gradering	0,05 N
maximal kapacitet	6 N
skallängd	100 mm
Kalibrering	K1

Produktslag	Fjädersåg
-------------	-----------

Tjänster

KalibreringFjädersåg Typ F	027730 F
----------------------------	----------

Tillbehör

Släpvisare Typ MEDIO	479429 MEDIO
----------------------	--------------

Krokar och klämmor för Micro / Medio	479428
--------------------------------------	--------

Trycksats Typ MEDIO	479421 MEDIO
---------------------	--------------