

**Soft-Pad-sats 20 delar mjuk, 140×115×5 mm, Kornstorlek: 220****Beställningsdata**

Ordernummer	557545 220
GTIN	4046719201723
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

**Soft-Pad** med **tryckfördelande** skumplaststruktur. Belagd med korund (A).  
Belagd på 1 sida.

**Fördel:**

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

**Användningsdata:**

**Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen**, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	220
finhetsgrad	superfin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Bredd	115 mm

höjd	5 mm
Längd	140 mm
Produktnamnsattribut	140×115×5 mm
antal svampar, pads	20
Produktslag	Slipsvamp

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		