

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	18,9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförskjutning L_3	12,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skrivsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	E20S SDQCR/L11
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500