

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Mittförskjutning L_3	10 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	E16R SDQCR/L07
totallängd L	200 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd L_2	15,6 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500