

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	9 mm
totallängd L	125 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A10K SDQCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	14 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skruvsats för vändskär	269028 7
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500