

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	44 mm
Underläggsplatta	269005 3
Mittförskjutning L_3	22 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skruvsats förvändskär	269028 2
ISO-kod hållare	A32S SDQCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Utkragningslängd L_1	96 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruv för underläggs-platta	269013 2
Spännhöjd L_2	31 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500