

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	36 mm
totallängd $L$	140 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A12L SDQCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	17 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500