

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	22 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Spännhöjd L_2	14 mm
Utkragningslängd L_1	48 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500