

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	26 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500