

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Utkragningslängd $L_1$	75 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skrivsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A25R SDQCR/L11
Spännhöjd $L_2$	24 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	32,5 mm
totallängd $L$	200 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500