

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	93 grad
Huvudängd L_1	25 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
ISO-kod hållare	A12L SDXCR/L07
Skrivsats för vändskär	269028 7
Mittförskjutning L_3	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	140 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	17 mm
Effektivt djup T	4,3 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500