

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	180 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skruvsats för vändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	33 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	21 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDXCR/L07
Spännhöjd L ₂	15 mm
Effektivt djup T	4,3 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500