

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A25R SDXCR/L11
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	31,5 mm
totallängd L	200 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	50 mm
Effektivt djup T	10 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500