

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	25 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	140 mm
ISO-kod hållare	A12L SDXCR/L07
Spännhöjd L_2	11 mm
Effektivt djup T	4,3 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500