

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	16,5 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VB.. 1103..
totallängd L	180 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	21 mm
Spännhöjd L_2	15,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVUBR/L11
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500