

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Inställningsvinkel κ	93 grad
Huvudängd L_1	20,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
totallängd L	200 mm
ISO-kod hållare	A20R SVUBR/L11
Mittförskjutning L_3	13 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500