

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm

Beställningsdata

Ordernummer	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	17 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Huvudängd L_1	25,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
ISO-kod hållare	A25R SVUBR/L16
Passande vändskär	VB.. 1604..
Skruvsats förvändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500