

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	269028 2
Passande vändskär	VB.. 1604..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	31 mm
ISO-kod hållare	A32S SVUBR/L16
Huvudängd L <sub>1</sub>	33,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	22 mm
Underläggsplatta	269005 8
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	40 mm
Skruv för underläggs-platta	269013 2
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500