

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd L_2	15,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	21 mm
totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	16,5 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVUBR/L11
Mittförskjutning L_3	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500