

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260704 20/12 |
| GTIN | 4045197878120 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| totallängd L | 125 mm |
| Huvudängd L ₁ | 20 mm |
| Vändskärsstorlek | 12 mm |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 5 |
| Underläggsplatta | 269005 9 |
| Skruvsats förvändskär | 269028 20 |
| Passande vändskär | SC.. 1204.. |
| Funktionsbredd L ₄ | 17 mm |
| ISO-kod hållare | SSBCR/L 2020K12 |
| Skaftmått | 20 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 75 grad |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |

| | |
|-------------|---------------|
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Underläggsplatta Typ 9 | 269005 9 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659906 500 |
| Skruv för underläggsplatta Typ 5 | 269013 5 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Skruvsats förvändskär Typ 20 | 269028 20 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |