

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 20
Funktionsbredd L ₄	17 mm
ISO-kod hållare	SSBCR/L 2020K12
Huvudängd L ₁	20 mm
totallängd L	125 mm
Passande vändskär	SC.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Underläggsplatta	269005 9
Skaftmått	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Underläggsplatta Typ 9	269005 9
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500