

**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	9,5 mm
Skaftmått	10 mm
Totallängd L neutrala hållare	70 mm
ISO-kod hållare	SDNCN 1010E07
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	5 mm
Skrivsats för vändskär	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500