

Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SDNCN 1212F07
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftmått	12 mm
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	6 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Totallängd L neutrala hållare	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500