

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Underläggsplatta	269005 3
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Totallängd L neutrala hållare	100 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	8 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	16 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SDNCN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500